

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3374.500

Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3374.500 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.



ominaisuudet

| | |
|---------------------------------|--|
| Tilausnro | SK 3374.500 |
| Rakenne | seinäasennus Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn) |
| Tuotekuvaus | Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia. |
| Väri | RAL 7035 |
| Toimitus | Johdotettu liitännävalmiiksi Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet |
| Kokonaisjäähdytysteho | L 35 W 10, 400 l/h: 3 kW |
| Nimelliskäyttöjännite | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nimellisteho Pel | 50 Hz:ssä: 169 W 60 Hz:ssä: 232 W |
| Nimellisvirta maks. | 50 Hz:ssä: 0,76 A 60 Hz:ssä: 1,01 A |
| Sallittu käyttöpaino (p. maks.) | 1: 10 bar |
| Käyttöaika | 100 % |

ominaisuudet

| | |
|--|---|
| Jäähdytysaine | Vesi (katso spesifikaatio internetistä) |
| Veden tulolämpötila | 1 °C...30 °C |
| Vesiliitännät | ½":n letkuntiiviste G ¾" AG |
| Lämpötilan säätö | e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C) |
| Käyttölämpötila-alue | 1 °C...70 °C |
| Ohje | Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa |
| Mitat | Leveys: 400 mm Korkeus: 950 mm Syvyys: 145 mm |
| Sulake | Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A |
| Säätöalue | 20 °C...55 °C |
| Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan | IP 55 |
| Protection category NEMA | UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12 |
| Pakkausyksikkö | 1 kpl |
| Nettopaino | 23,01 kg |
| Bruttopaino | 24,221 kg |
| Tullitariffinimike | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Tuotekuvaus | SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinäasennettava, 3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Comfort-säätö, vettä ohjaavat osat: kupari/messinki, LKS: 400 x 950 x 145 mm |

Hyväksynät

Hyväksynät

CSA

UL + C-UL - FTTA

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus