

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3375.114

## Ilma-vesi-lämmönvaihtimet

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3375.114 - Ilma-vesi-lämmönvaihtimet seinäasennus

Teholuokat 375 – 5 000 W. Käytettäväksi vaativissa olosuhteissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.

## ominaisuudet

Tilausno	SK 3375.114
Rakenne	seinäasennus Vettä ohjaavat osat ruostumatonta terästä (1.4571)
Tuotekuvaus	Käytettäväksi vaativissa ympäristöissä ja korkeintaan +70 °C:een lämpötiloissa. Käytännölliset asennusmahdollisuudet ja joustavat vesiliitännämahdollisuudet. Pinta-asennus tai täydellinen uppoasennus mahdollisia.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotettu liitännävalmiiksi Porausmalli Tiivistys- ja kiinnitystarvikkeet
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 400 l/h: 4,5 kW
Nimelliskäyttöjännite	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 178 W 60 Hz:ssä: 232 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,25 A 60 Hz:ssä: 2,25 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 10 bar
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	1 °C...30 °C
Vesiliitännät	½":n letkuntiiviste G ¾" AG

# ominaisuudet

Lämpötilan säätö	Basic-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	1 °C...70 °C
Ohje	Integroitu takaiskuventtiili e-Comfort-säätimellä varustetussa rakenteessa
Mitat	Leveys: 450 mm Korkeus: 1.400 mm Syvyys: 220 mm
Ohje tilausnumerosta	Toimitusajalla
Säätöalue	20 °C...55 °C
Sulake	Muuntajasuojakytkin: 3,5...5 A
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
Pakkausyksikkö	1 kpl
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK ilma/vesi-lämmönvaihdin, seinään asennettava, 4,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, perussäätö, vettä ohjaavat osat: V4A, BHT: 450 x 1400 x 220 mm

# Hyväksynnät

Hyväksynnät	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Selitykset	Vaativuuden mukaisuusvakuutus