


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.280

Kohdennettu kaappijäähdytys

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.280 - Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack Industrie

Ilma/vesi-lämmönvaihdin TS 8 -rivitysjärjestelmälle, jäähdytysteho 10 kW.

ominaisuudet

Tilausnro	SK 3378.280
Rakenne	Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus	Ilma/vesi-lämmönvaihtimet TS 8 -rivitysjärjestelmässä, sopivat TS 8 -kaappeihin, joiden syvyys 600 tai 800 mm ja korkeus 2000 mm. Ilman ulostulo mahdollinen molemmin puolin 5 kW tai yksipuolisesti 10 kW. Joustavat vesiliitännämahdollisuudet laitteen ylä- tai alaosassa.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Johdotus kiinnitinrimassa Etuovi
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 2000 l/h: 9,5 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 350 W 60 Hz:ssä: 350 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,65 A 60 Hz:ssä: 2,62 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1 - 6 bar
Liitännätapa (sähköinen)	Pistokeliitännäinen liitännätalista
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	7 °C...30 °C
Vesiliitännät	G ¾" IG
Käyttölämpötila-alue	5 °C...70 °C
Ohje	Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen.

ominaisuudet

Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Melutaso	60 dB(A)
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	133,5 kg
Bruttopaino	137 kg
Tullitariffinimike	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	LCP teollisuus II 1000W s=800mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus