

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3378.380

# Kohdennettu kaappijäähdytys

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3378.380 - Kohdennettu kaappijäähdytys LCP Rack Industrie

Ilma-/vesilämmönvaihdin rivikaappijärjestelmään VX25. Sopii 600 tai 800 mm syville ja 2 000 korkeille VX25-kaapeille. Ilman ulostulo mahdollinen molemmin puolin 5 kW tai yksipuolisesti 10 kW. Joustavat vesiliitännämahdollisuudet laitteen ylä- tai alaosassa.

## ominaisuudet

Tilausnro	SK 3378.380
Rakenne	Vettä ohjaavat osat kupari/messinki (Cu/CuZn)
Tuotekuvaus	Ilma-/vesilämmönvaihdin rivikaappijärjestelmään VX25. Sopii 600 tai 800 mm syville ja 2 000 korkeille VX25-kaapeille. Ilman ulostulo mahdollinen molemmin puolin 5 kW tai yksipuolisesti 10 kW. Joustavat vesiliitännämahdollisuudet laitteen ylä- tai alaosassa.
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitännätvalmis jäähdytysyksikkö, johdotettu riviliittimeen Etuovi, jossa näyttö Takaseinä Monikielinen dokumentaatio
Kokonaisjäähdytysteho	L 35 W 10, 2000 l/h: 9,5 kW
Nimelliskäyttöjännite	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nimellisteho Pel	50 Hz:ssä: 350 W 60 Hz:ssä: 350 W
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 2,65 A 60 Hz:ssä: 2,62 A
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	1: 6 bar
Liitännätapa (sähköinen)	Pistokeliitännäinen liitännätlista
Käyttöaika	100 %
Jäähdytysaine	Vesi (katso spesifikaatio internetistä)
Veden tulolämpötila	7 °C...30 °C
Vesiliitännät	G ¾" IG

# ominaisuudet

Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	5 °C...70 °C
Ohje	Rivitys sivuttaisella ruuvikiinnityksellä mahdollinen.
Mitat	Leveys: 300 mm Korkeus: 2.000 mm Syvyys: 800 mm
Melutaso	60 dB(A)
Sulake	Sulakeautomaatti/lankasulake: 4 A
Säätöalue	20 °C...55 °C
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 55
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	127,5 kg
Bruttopaino	135,5 kg
Tullitariffinimike	84158300
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Tuotekuvaus	SK Liquid Cooling Package, ilma/vesilämmönvaihdin rivikaappijärjestelmään VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vettä ohjaavat osat: kupari/messinki, LxKxS: 300 x 2000 x 800 mm

## Hyväksynnät

Hyväksynnät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus