

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3386.540

**Katolle asennettava jäähdytin
TopTherm Blue e**

Osavaltio: 9.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3386.540 - Katolle asennettava jäähdytin TopTherm Blue e Kokonaisjäähdytysteho 0,50–4,00 kW

Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet teholuokissa 500 – 4 000 W, vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.



ominaisuudet

Tilausnro	SK 3386.540
Rakenne	kattoasennus
Tuotekuvaus	Energiatehokkaat Blue e -kattoasennettavat jäähdyttimet, joissa vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt	Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali	teräslevy
Väri	RAL 7035
Toimitus	Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus Johdotettu liitännävalmiiksi (pistokeliitännäinen riviliitin) Porausmalli Kiinnitystarvikkeet

ominaisuudet

Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan	Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 3 kW Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 3,3 kW Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 2,2 kW Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 2,5 kW
Nimelliskäyttöjännite	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Ohje	Kattoasennettavaa jäähdytintä 3273.500 voidaan käyttää niiden vähäisen melutason ansiosta myös toimistoympäristössä.
Nimellisvirta maks.	50 Hz:ssä: 3,4 A 60 Hz:ssä: 3,4 A
Käynnistysvirta (maks.)	50 Hz:ssä: 8 A 60 Hz:ssä: 9 A
Ilmamäärä (vapaa puhallus)	Ulkokierto: 3.450 m ³ /h Sisäkierto: 1.280 m ³ /h
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35	Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,29 Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,13
Rakenne	kattoasennus
Mitat	Leveys: 796 mm Korkeus: 470 mm Syvyys: 580 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	Ulkokierto IP 34 Sisäkierto IP 54
Kylmäaine/jäähdytysaine	Kylmäaine: R-513A Määrä: 1,6 kg Global Warming Potential (GWP): 631 CO ₂ -ekvivalentti (CO ₂ e): 1,01 t
Liitântätapa (sähköinen)	Pistokeliitântäinen riviliitin
Käyttöaika	100 %
Lämpötilan säätö	e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
Käyttölämpötila-alue	10 °C...55 °C
Varastointilämpötila-alue	-40 °C...70 °C
Säätöalue	20 °C...55 °C

ominaisuudet

Nimellisteho Pel	Nimellisteho L35 L35/50 Hz: 1,31 kW Nimellisteho L35 L35/60 Hz: 1,55 kW Nimellisteho L35 L50/50 Hz: 1,49 kW Nimellisteho L35 L50/60 Hz: 1,76 kW
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)	28 bar
Sulake	Moottorinsuojakytkin: 6,3...10 A
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	83,7 kg
Bruttopaino	84 kg
Tullitariffinimike	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Tuotekuvaus	Jäähdytin kattoasennettava 3000W

Hyväksynät

Hyväksynät	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTFTA
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Declaration of conformity - F-gas regulation Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
