


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010

Ratsastajavaro-ke-elementit

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3427.010 - Ratsastajavaroke-elementit

3-napainen, 60 mm kiskoväli keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausno	SV 3427.010
Materiaali	Ratsastajavaroke-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestonmuovi polyesteri (PBT) Kosketussuoja: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	D II-E 27 (sovitusruuvi)
Nimellisieristysjännite Ui	690 V
Nimellisvirta maks.	25 A
Nimelliskäyttöjännite	500 V (DC) 500 V, 3~
Ohje	Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Mitat	Leveys: 42 mm Korkeus: 209 mm
Pyöröjohdinten liitântä	1,5 - 16 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)	500 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)	500 V (DC)
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 16 mm ²

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	10 kpl
Nettopaino	2,37 kg
Bruttopaino	2,465 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,046
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Tuotekuvaus	SV Ratsastajavaroke 25A-500V vp=10kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus