

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.000

NH-varoke-erotin koko 000

Osavaltio: 24.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.000 - NH-varoke-erotin koko 000 asennuslevyasennukseen

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3431.000
Rakenne	Asennuslevyasennukseen
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset KytKentäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri	Runko: RAL 9011 Kansi: RAL 7035
Liitostila lamelloituja lattakuparikiskoja varten	Liitintilan leveys: 10 mm Liitintilan korkeus: 10 mm
for mounting plate assembly	Joo
Johtimien lähtö	ylös/alas
Liitöntätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	100 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 89 mm Korkeus: 141,5 mm
Pyöröjohdinten liitöntä	1,5 - 50 mm ²
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 50 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,401 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	0,453 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,15
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV RiLine60 varokekuormanerotin, koko NH000, 100 A, 690 V, 3-napainen, runkoliitin, asennuslevyyn asentamista varten

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK