

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3431.030

NH-varoke-erotin koko 000

Osavaltio: 14.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3431.030 - NH-varoke-erotin koko 000



ominaisuudet

Tilausnro	SV 3431.030
Rakenne	60 mm:n virtakiskojärjestelmille
Materiaali	Lasikuituvahvisteinen polyamidi Palo-ominaisuudet normin UL 94 mukaiset Kytkenäkiskot: hopeoitu kovakupari
Väri	Runko: RAL 7035 Kansi: RAL 7001
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Johtimien lähtö	alas
Liitântätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Nimellisvirta maks.	100 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
NH-koko	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sulakepesät)
Mitat	Leveys: 53 mm Korkeus: 213 mm
Pyöröjohdinten liitântä	2,5 - 50 mm ²

ominaisuudet

Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	2,5 - 50 mm ²
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	0,599 kg
Bruttopaino	0,62 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,15
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC000249
ETIM 8	EC001040
ECLASS 8.0	27371401
Tuotekuvaus	SV NH-varoke-erotin koko 000, lähtö alas

Hyväksynät

Hyväksynät	CQC-CCC
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK