


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3433.040

Ratsastajavaro-ke-elementit

Osavaltio: 6.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3433.040 - Ratsastajavaroکه-elementit

3-napainen, 60 mm kiskoväli keskeltä keskelle.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3433.040
Rakenne	Easy Connect
Materiaali	Ratsastajavaroکه-elementti: Lasikuituvahvisteinen, kestormuovi polyesteri (PBT) Kosketussuoja: polyamidia Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset Kosketussuoja: polyamidia
Väri	RAL 7035
Toimitus	Liitántävalmiiksi esiasennettu elementti sis. kosketussuojan ja ulkopuoliset liittimet
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Liitántätapa (sähköinen)	Runkoliittimet
Sulakepesät	D III-E 33 (sovitusruuvi)
Nimellisericistysjännite Ui	690 V
Nimellisvirta maks.	63 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V (DC) 690 V, 3~
Ohje	Sopii sulakepesille DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Mitat	Leveys: 71 mm Korkeus: 251 mm
Pyöröjohdinten liitántä	1,5 - 16 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Napojen määrä	3-nap.

ominaisuudet

Nimelliskäyttöjännite (L1 + L2)	690 V (DC)
Nimelliskäyttöjännite (L1 + L3)	690 V (DC)
Pyöröjohtimen poikkileikkaus	1,5 - 16 mm ²
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,496 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,119
Tullitariffinimike	85369095
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120
Tuotekuvaus	Ratsastajavaroke Easy Connect 5kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus