

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3439.010 Liitäntäadapteri

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3439.010 - Liitäntäadapteri

Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle 60 mm.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3439.010
Materiaali	Peitelevy: ABS Runko: Lasikuituvahvisteinen, kestonmuovi polyesteri (PBT) Palo-ominaisuudet normin UL 94-V0 mukaiset
Väri	RAL 7035
Nimellisvirta maks.	600 A
Nimelliskäyttöjännite	690 V, 3~
Johtimien lähtö	ylös/alas
Kiskojärjestelmiin, joissa väli keskeltä keskelle	60 mm
Ohje	Annetut tekniset tiedot voivat olla erilaiset UL-käyttöä varten UL-hyväksyntä voimassa vain AC-käytön yhteydessä Nimelliskäyttöjännite DC-käytössä riippuu virtakiskojärjestelystä virtakiskopitimestä 9340.050/9341.050/9342.050
Napojen määrä	3-nap.
Mitat	Leveys: 180 mm Korkeus: 247 mm
Pyöröjohdinten liitäntä, monijohtoinen	35 - 240 mm ²
Sopii virtakiskoille	Korkeus: 5, 10 mm
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	24 x 21 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	4,36 kg
Bruttopaino	4,635 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,732

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Tuotekuvaus	Liitäntäadapt.600A 60/5-10 240

Hyväksynät

Hyväksynät	ABS
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK