

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3455.500 Johdinliittimet

Osavaltio: 5.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3455.500 - Johdinliittimet

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

## ominaisuudet

Tilausnro	SV 3455.500
Tuotekuvaus	Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty, passivoitu
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehylsyjä
Pyöröjohdinten liitântä	1 - 4 mm <sup>2</sup>
Kiskovahvuudelle	10 mm
Pakkausyksikkö	15 kpl
Nettopaino	0,285 kg
Bruttopaino	0,303 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Johdinliitin 1-4mm 10mm 15kpl

## Hyväksynnät

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

---

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK