

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3459.500 Johdinliittimet

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3459.500 - Johdinliittimet

Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3459.500
Tuotekuvaus	Pyöröjohtimien ja lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty, passivoitu
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	22,5 x 20 mm
Ohje	Hieno- tai mikrosäikeisten johtimien yhteydessä on käytettävä päätehlysyjä
Pyöröjohdinten liitäntä	70 - 185 mm ²
Kiskovahvuudelle	10 mm
Pakkausyksikkö	15 kpl
Nettopaino	1,815 kg
Bruttopaino	2,02 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,8 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Johdinliitin 70-185mm 10mm 15k

Hyväksynät

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK