

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3524.000

PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3524.000 - PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Pituudet 495 mm - 2400 mm.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 3524.000
Materiaali	E-Cu
Kiskovahvuus	5 mm
Nimellisvirta (maks.)	684 A
Ohje	Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Poikkipinta-ala	300 mm ²
Virtakiskotyyppi	Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille	PLS 800
Sopii tilausnumerolle	9341.000 9341.050
Mitat	Pituus: 495 mm
Sopii:	Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	3,84 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	3,84 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	1,28
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Tuotekuvaus	SV PLS 800 virtakisko E-Cu P=495 mm, kiskon paksuus 5 mm, kiskon poikkileikkaus 300 mm ² , 3 kpl

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK