

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3528.010

PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3528.010 - PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Pituudet 495 mm - 2400 mm.



ominaisuudet

Tilausnro	SV 3528.010
Materiaali	E-Cu
Kiskovahvuus	10 mm
Nimellisvirta (maks.)	1 368 A
Poikkipinta-ala	900 mm ²
Ohje	Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Virtakiskotyyppi	Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille	PLS 1600
Sopii tilausnumerolle	9342.000 9342.004 9342.050
Mitat	Pituus: 895 mm
Sopii:	Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö	3 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	21,72 kg
Bruttopaino	21,72 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	7,24
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Tuotekuvaus	Pls-kuparikisko 895mm 1600A 3k

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK