

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3529.000**

**PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu**

Osavaltio: 4.7.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3529.000 - PLS-erikoisvirtakiskot E-Cu

Pituudet 495 mm - 2400 mm.



## ominaisuudet

Tilausnro	SV 3529.000
Materiaali	E-Cu
Kiskovahvuus	10 mm
Nimellisvirta (maks.)	1 368 A
Ohje	Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Poikkipinta-ala	900 mm <sup>2</sup>
Virtakiskotyyppi	Virtakisko E-Cu
Sopii virtakiskojärjestelmille	PLS 1600
Sopii tilausnumerolle	9342.000 9342.004 9342.050
Mitat	Pituus: 1.095 mm
Sopii:	Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö	3 kpl

## ominaisuudet

Nettopaino	26,58 kg
Bruttopaino	26,58 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	8,86
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Tuotekuvaus	SV PLS 1600 virtakisko E-Cu P=1095 mm, kiskon paksuus 10 mm, kiskon poikkileikkaus 900 mm <sup>2</sup> , 3 kpl

## Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed)
Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK