


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3559.000 Levyliittimet

Osavaltio: 15.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3559.000 - Levyliittimet

Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.

ominaisuudet

Tilausnro	SV 3559.000
Tuotekuvaus	Lamelloitujen kuparikiskojen liittämiseen reikiä poraamatta.
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	Sinkitty, passivoitu
Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)	34 x 10 mm
Sopii virtakiskoille	40 x 10
Sopii virtakiskoille	Virtakisko E-Cu
Pakkausyksikkö	3 kpl
Nettopaino	0,9 kg
Bruttopaino	0,926 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000001
ETIM 8	EC000001
ECLASS 8.0	27141146
Tuotekuvaus	Liitin kisko 3-10 mm 3 kpl

Hyväksynnät

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK