

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3584.020**

**Virtakiskot CUPONAL**

Osavaltio: 16.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3584.020 - Virtakiskot CUPONAL

Kuparoidut alumiiniset virtakiskot.



## ominaisuudet

Tilausno	SV 3584.020
Tuotekuvaus	Kuparoidut alumiiniset virtakiskot, soveltuvat kiskojärjestelmien rakentamiseen virtakiskopitimien 9340.000/9340.050 kanssa.
Materiaali	Alumiini Kupari
Nimellisvirta maks.	328 A
Ohje	Nimellisvirta muodostuu, kun kiskojen lämpötila on 65 °C ja ympäristölämpötila on 35 °C Korjauskerroinkaavio DIN EN 43 671:n mukaan Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit	DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala	30 mm x 5 mm
Mitat	Pituus: 2.400 mm
Pakkausyksikkö	6 kpl
Nettopaino	8,52 kg
Bruttopaino	9,02 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	0,52
Tullitariffinimike	76042990

## ominaisuudet

---

ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Tuotekuvaus	SV virtakisko 30x5 mm, Cuponal, P=2400 mm, 6kpl

---

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
------------	---