

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3588.005

Virtakiskot E-Cu

Osavaltio: 20.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3588.005 - Virtakiskot E-Cu

Pituus: 2400 mm/kisko.



ominaisuudet

Tilausno	SV 3588.005
Materiaali	E-Cu F30
Ohje	Lyhennettävissä tarpeen mukaan
Normit	DIN EN 13 601
Poikkipinta-ala	50 mm x 10 mm
Mitat	Pituus: 2.400 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	21 kg
Bruttopaino	21,7 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)	10,75
Tullitariffinimike	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

ominaisuudet

Tuotekuvaus

SV kuparikisko 2400mm 2kpl 50x10

Hyväksynät

Selitykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK