

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 3659.181

# Palvelin-teleskooppikiskot

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.181 - Palvelin-teleskooppikiskot IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.



## ominaisuudet

Tilausnro	IT 3659.181
Rakenne	Tasoetäisyydelle 470,65–599,65 mm
Tuotekuvaus	Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.
Materiaali	teräslevy
Kuormitettavuus	30 kg
Ohje	Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT VX VX IT Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,3 kg
Bruttopaino	2,62 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Palvelin-teleskooppikiskot, TS, TS IT, VX, VX IT, syvyys 600 mm, ote: 490 mm, palvelimelle, jonka suurin leveys on 430 mm