


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 3659.190

Palvelin-teleskooppikiskot

Osavaltio: 28.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 3659.190 - Palvelin-teleskooppikiskot

Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden myös asennettuna.

ominaisuudet

Tilausnro	TS 3659.190
Rakenne	tasoetäisyydelle 559,0-789,0 mm
Tuotekuvaus	Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 426 mm.
Materiaali	teräslevy
Toimitus	Teleskooppikisko asennussarjalla Kiinnitystarvikkeet
Ulosvetopituus	596,4 mm
Sopii:	Kaappityyppi: TS: 800 mm Kaappityyppi: TS IT
Kuormitettavuus	30 kg
Ohje	Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,946 kg
Bruttopaino	3,146 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002520
ETIM 8	EC002520
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Teleskooppikiskot 800mm 30kg