


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Palvelin-teleskooppikiskot

Osavaltio: 2.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Palvelin-teleskooppikiskot IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.



ominaisuudet

Tilausnro	IT 3659.191
Rakenne	Tasoetäisyydelle 573,65–701,65 mm
Tuotekuvaus	Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.
Materiaali	teräslevy
Kuormitettavuus	30 kg
Ohje	Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT VX VX IT Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,82 kg
Bruttopaino	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Palvelin-teleskooppikiskot, TS, TS IT, VX, VX IT, syvyys 800 mm, ote: 573 mm, palvelimelle, jonka suurin leveys on 430 mm