

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Palvelin-teleskooppikiskot

Osavaltio: 15.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# IT 3659.191 - Palvelin-teleskooppikiskot IT-kaappijärjestelmiin ja IT-koteloihin

Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.



## ominaisuudet

Tilausnro	IT 3659.191
Rakenne	Tasoetäisyydelle 573,65–701,65 mm
Tuotekuvaus	Takaavat palvelimen optimaalisen käsiteltävyyden. Palvelimelle, jonka maksimileveys on 430 mm.
Materiaali	teräslevy
Kuormitettavuus	30 kg
Ohje	Vain L-muotoisten profiilikiskojen kanssa
Sopii:	Kaappityyppi: TS TS IT VX VX IT Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö	2 kpl
Nettopaino	2,82 kg
Bruttopaino	3,08 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan	Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse

# ominaisuudet

Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Tuotekuvaus	Palvelimen teleskooppiliukukiskot TS, TS IT, VX, VX IT, 19"- tasoetäisyydelle 573,65–701,65 mm