

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.014 Hygienic Design

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.014 - Hygienic Design Kompakti HD- kytkentäkaappi, yksiovinen

Koteloratkaisu mukautuu elintarviketeollisuuden vaatimuksiin. Katto kallistettu 30° eteenpäin. Tiivisteen sininen väri erottuu selvästi elintarvikkeista.

ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.014
Rakenne	Katon kallistus 30° eteen
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Asennuslevy: Teräslevy Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Asennuslevy
Mitat	Leveys: 760 mm Korkeus edessä: 810 mm Korkeus takana: 981 mm Syvyys: 300 mm
Asennuslevyn mitat (L x K)	705 mm x 735 mm
Oven avautumiskulma	125°
IK-koodi	IK08
Pohjamateriaali	Ruostumaton teräs
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X9

ominaisuudet

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 3 Type 3X Type 4 Type 4X Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	44,8 kg
Bruttopaino	45,5 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
Tuotekuvaus	Kompakti HD-kytkentäkaappi, 1.4301, LxKxS 760x810x300 mm
