

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4000.058

Viisto katto

Osavaltio: 19.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4000.058 - Viisto katto VX-kaappeihin

Jälkiasennukseen yksittäisiin tai rivitettyihin VX25-kaappeihin. Maalattua teräslevyä, suurin mahdollinen aukko rivityskohdassa viereiseen kattoon.



ominaisuudet

Tilausnro	SZ 4000.058
Tekniset tiedot	Räystäs edessä: 8 mm
Materiaali	teräslevy
Pintakäsittely	pulverimaalattu
Väri	RAL 7035
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
Mitat	Korkeus edessä: 35 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Ohje tilausnumerosta	Ilmoita täydellinen rakennekoodi tiedustelujen tai tilausten yhteydessä. Toimitusajalla

ominaisuudet

Rakenteen tunnusluku	Katon kallistus: 1= 30° (EHEDG-standardi) tai 2 = 45° Kaapin leveys: ... mm (maks. 1200 mm) Kaapin syvyys: ... mm 1 = VX-yksittäiskaappiin 2 = rivin viimeiseen VX-kaappiin vasemmalla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet) 3 = rivin viimeiseen VX-kaappiin oikealla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet) 4 = rivin keskellä olevaan VX-kaappiin vasemmalla (aina T-profiilitiiviste ja liitostarvikkeet) Esimerkki: 1 - 800 - 600 - 1 (viisto katto kallistettu 30° - leveys 800 mm - syvyys 600 mm - VX-yksittäiskaappiin)
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,1 kg
Tullitariffinimike	94039910
