


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.062 Ohjauskotelo HD

Osavaltio: 4.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.062 - Ohjauskotelo HD

Tulostin, PC-yksikkö ja näyttö ovat ohjauskotelossa hygieenisessä ja turvallisessa suojassa. Katon 30°:n viistous estää esineiden kerääntymisen ja nesteet virtaavat nopeasti sen päältä.

## ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.062
Hyödyt	Katon kallistus 30° eteen Kuvaruudun asennuslaatan korkeus säädettävissä 24 tuumaan saakka TFT:n pidike, korkeussäädettävä enint. 24":n näytöille
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Laiteikkuna: Polykarbonaatti Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovessa laiteikkuna ja upotettu tiiviste Oikeakätinen ovi TFT:n pidike asennuksella VESA 75/100
Vaihtoehdot	ilman laiteikkunaa Asennuslevy asennuslaatan sijaan Aukko kosketuspaneelille laiteikkunan sijaan Näppäinkotelo HD
Mitat	Leveys: 810 mm Korkeus edessä: 692 mm Korkeus takana: 848 mm Syvyys: 266 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 535 mm Laiteikkunan korkeus: 325 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,5 mm
Oven materiaalivahvuus	2 mm

# ominaisuudet

Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-koodi	IK08
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	33,2 kg
Bruttopaino	33,2 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101