

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.064 Tulostinkotelo HD

Osavaltio: 3.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.064 - Tulostinkotelo HD

Hygieniavaatimusten mukaisesti suunniteltu kotelo tulostimien ja muiden tietokoneen osien tuotantokäyttöä varten.

## ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.064
Hyödyt	Tulostimien hygieeniseen ja turvalliseen asennukseen tuotantotiloihin Voi yhdistää HD-ohjauskoteloon ja rakentaa täydellisen PC-kaapin Ulosvedettävä ja korkeussäädettävä laitehylly, jotta tulostimeen pääsee nopeasti käsiksi, esim. etiketin vaihtoa varten
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Lukkopesä HD: Ruostumaton teräs 1.4404 (AISI 316L) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen Laitehylly: Teräslevy, maalattu
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovi upotetulla tiivisteellä Oven saranat oikealla, vaihdettavissa vasemmalle Laitehylly
Vaihtoehdot	Ilman sivukiskoja Ilman laitepohjaa asennuslevyllä HD-alarakenne säätöjaloilla
Mitat	Leveys: 810 mm Korkeus edessä: 863 mm Korkeus takana: 888 mm Syvyys: 496 mm
Kotelon materiaalivahvuus	1,5 mm
Oven materiaalivahvuus	2 mm
Kotelointiluokka IP EN 60 529:n mukaan	IP 66

# ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	54,2 kg
Bruttopaino	54,2 kg
Tullitariffinimike	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101