


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Vaahtosammuttimen kotelo HD

Osavaltio: 23.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Vaahtosammuttimen kotelo HD

Tärkeät varolaitteet ovat nopeasti käytettävissä ja hygieenisesti suojattuja – vaahtosammuttimen kotelon voi asentaa suoraan tuotantoympäristöön.

ominaisuudet

Tilausno	HD 4000.075
Tuotekuvaus	Katon kallistus eteenpäin 30°
Hyödyt	Palosammuttimien hygieeninen ja suihkuvedeltä suojattu säilytys Yksinkertaiset ja tehokkaat puhdistusmahdollisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia Vaahtoosammuttimen saa T-kahvasta irrotettua helposti yhdellä kädellä Nopea varaston tarkistus integroidun laiteoven läpi
Materiaali	Kotelo ja ovi: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Kahva ja lukko Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Laiteikkuna: Polykarbonaatti Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen
Pintakäsittely	Kotelo ja ovi: Harjattu, karkeus 400, huokoisuus < 0,8 µm Tiiviste: läpivärjätty sininen RAL 5010
Toimitus	Kotelo kauttaaltaan umpinainen Ovessa laiteikkuna ja upotettu tiiviste Oven kätisyys vaihdettavissa T-kahva kolmipistelukitusjärjestelmällä
Mitat	Leveys: 390 mm Korkeus edessä: 840 mm Korkeus takana: 1.010 mm Syvyys: 300 mm
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 170 mm Laiteikkunan korkeus: 670 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	20 kg
Bruttopaino	22 kg

ominaisuudet

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	70,94
-------------------------	-------

Tullitariffinimike	94032080
--------------------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Hyväksynät

Selitykset	PCF-declaration
------------	-----------------