

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.082 Laiteikkuna HD

Osavaltio: 12.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.082 - Laiteikkuna HD

Painikkeiden ja näyttöjen suojaus.

ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.082
Tuotekuvaus	Painikkeiden ja näyttöjen suojaus.
Hyödyt	Suuri katseluala Saumaton laiteikkunan ja rungon rajapinta Ulkopuoliset saranat Helppo avaus ilman avainta T-kahvan avulla
Materiaali	Kehys: Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304) Tiiviste: Silikoni, FDA-spesifikaation 21 CFR 177.2600 mukainen Laiteikkuna: Polykarbonaatti
Toimitus	Sis. 2 saranaa Sis. T-kahvan Sis. kiinnitystarvikkeet
Näkyvä pinta	Laiteikkunan leveys: 352 mm Laiteikkunan korkeus: 185 mm
Mitat	Leveys: 470 mm Korkeus: 290 mm Syvyys: 65 mm
Sopii:	Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 55
IK-koodi	IK08
Asennusmahdollisuudet	Kiinnitetään pintoihin
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Tyyppi 12 Type 13
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	2,84 kg

ominaisuudet

Bruttopaino	2,896 kg
Tullitariffinimike	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Tuotekuvaus	HD-laiteikkuna, T-kahvalla, LxK: 470x290 mm, ruostumatonta terästä, 1.4301