



# HD 4000.240 - HD-säätöjalat

Säätöjalkojen HD puhdistusajat minimoitu peitetyillä ja kestotiivistetyillä kierteillä, joustava lattialevy tasaa lattian epätasaisuudet 10°:een kulmaan asti.

## ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.240
Rakenne	ilman lattiakiinnitystä
Hyödyt	Kierre on peitetty holkillä, joten puhtaanapito on helppoa Lattian epätasaisuuksien tasaus 10° kulmaan asti joustavien jalkalaattojen ansiosta Rivittäminen on mahdollista myös kaltevilla alustoilla suuren säätöalueen ansiosta 3-A Sanitary Standards -sertifiointi
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
Kuormitettavuus	Maks. 7000 N staattinen kuorma / säätöjalka
Mitat	Kierre: M12
Sopii:	Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD VX VX SE TS
Säätöalue	122 - 175 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2 kg
Bruttopaino	2,342 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

HD säätöjal.M12 122-175 RS 4k ilman kiin