

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.250 HD-säätöjalat

Osavaltio: 7.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.250 - HD-säätöjalat

Säätöjalkojen HD puhdistusajat minimoitu peitetyillä ja kestotiivistetyillä kierteillä, joustava lattialevy tasaa lattian epätasaisuudet 10°:een kulmaan asti.

## ominaisuudet

Tilausnro	HD 4000.250
Rakenne	pohjakiinnitys
Hyödyt	Kierre on peitetty holkilla, joten puhtaanapito on helppoa Lattian epätasaisuuksien tasaus 10° kulmaan asti joustavien jalkalaattojen ansiosta Rivittäminen on mahdollista myös kaltevilla alustoilla suuren säätöalueen ansiosta 3-A Sanitary Standards -sertifiointi
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4301 (AISI 304)
Toimitus	Sis. kiinnitystarvikkeet ja tiivisteet
Kuormitettavuus	Maks. 7000 N staattinen kuorma / säätöjalka
Mitat	Kierre: M12
Sopii:	Kaappityyppi: Kompakti kytkentäkaappi HD VX VX SE TS
Säätöalue	122 - 175 mm
Pakkausyksikkö	4 kpl
Nettopaino	2,4 kg
Bruttopaino	2,5 kg
Tullitariffinimike	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

HD säätöjalat, säätöalue 122-175 mm, lattiakiinnityksellä, M12, RST (AISI304), 4 kpl