

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4000.300**

**Paineentasaustulppa**

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4000.300 - Paineentasaustulppa

Tiivistyskalvolliset paineentasaustulpat ruostumatonta terästä integroidulla tiivistekalvolla, erityisesti koteloille, jotka ovat alttiina vaihteleville sääolosuhteille (esim. ulkona).

## ominaisuudet

Tilausno	SZ 4000.300
Tuotekuvaus	Erityisesti silloin, kun kotelo altistuu vaihteleville sääolosuhteille, voi umpinaiseen koteloon muodostua kondenssivettä paine-erojen vuoksi. Integroitu tiivistekalvo estää paine-erojen syntymisen ja siten myös kondenssiveden muodostumisen, lisäksi se suojaa koteloa ulkoapäin tulevalta kosteudelta. Likaantumissuojauksen takia asennettava vain pystysuoriin pintoihin.
Tekniset tiedot	Liitântäkierre M12 x 1,5 Ilmanläpäisy maks. 60 l/h, kun paine-ero on 70 mbar
Materiaali	Ruostumaton teräs 1.4305 (AISI 303)
Toimitus	Sis. Vastamutteri
Type rating UL 50E:n mukaan	Type 1 Type 4 Type 4X
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan	IP 66 IP X8 IP X9
Pituus	10 mm
Pakkausyksikkö	5 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,12 kg
Tullitariffinimike	73269098
ETIM 9	EC002009
ETIM 8	EC002009
ECLASS 8.0	27180715

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

SZ-paineentasaustulppa, ruostumaton teräs, 1.4305

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UR + C-UR (recognized)