

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.061 Pingotuskehys

Osavaltio: 31.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.061 - Pingotuskehys

Koteloiden rinnakkainen työstäminen koteloiden työstöalueella Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa mahdollistaa lyhyemmän valmisteluajan sekä lisää tuottavuutta.

ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.061
Rakenne	Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
Tuotekuvaus	Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Ohje	Kiristyskehysten (tilausno 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausno 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
Sopii tilausnumerolle	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat	Leveys: 200 mm Korkeus: 300 mm Syvyys: 300 mm

ominaisuudet

Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat	Leveys: 90 mm Korkeus: 70 mm Syvyys: 70 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	25 kg
Tullitariffinimike	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Tuotekuvaus	AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 70 x 70 mm