



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.081 Pingotuskehys

Osavaltio: 3.3.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.081 - Pingotuskehys

Koteloiden rinnakkainen työstäminen koteloiden työstöalueella Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa mahdollistaa lyhyemmän valmisteluajan sekä lisää tuottavuutta.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.081
Rakenne	Pneumaattinen kappaleiden kiinnitys
Tuotekuvaus	Mahdollistaa koteloiden rinnakkaisen työstämisen koteloiden työstöalueella Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksissa.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	4
Ohje	Kiristyskehysten (tilausnro 4050.080) käyttö työstökeskuksessa BC (tilausnro 4050.230) on mahdollista ainoastaan kaksiovisessa versiossa.
Sopii tilausnumerolle	4050.108 4050.230 4055.925 4055.926 4055.921 4055.920
Suitable for	Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S
Kiinnitettävien koteloiden enimmäismitat	Leveys: 400 mm Korkeus: 400 mm Syvyys: 400 mm
Kiinnitettävien koteloiden vähimmäismitat	Leveys: 150 mm Korkeus: 150 mm Syvyys: 80 mm

ominaisuudet

Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	25 kg
Bruttopaino	25 kg
Tullitariffinimike	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Tuotekuvaus	AS Multiple fastening, BC 1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 4 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 150 x 150 x 80mm