

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.082

Virtakiskojen kiinnitin

Osavaltio: 15.4.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.082 - Virtakiskojen kiinnitin

Kuparikiskojen/virtakiskojen helppoa kiristämistä varten Perforex BC- ja Perforex Milling Terminal MT -työstökeskuksiin.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.082
Rakenne	Kolmen lyhyen kuparikiskon samanaikainen leikkaus, ainevahvuus 5 mm tai 10 mm
Tuotekuvaus	Perforex BC- sekä Perforex Milling Terminal MT -työstökeskusten virtakiskojen kiinnitin tekee kuparikiskojen työstämisestä helppoa. Sopii poraamiseen ja kierteytykseen.
Työstettävä pituus, kun vahvuus 5 mm	150 - 300 mm
Työstettävä korkeus (maks.)	30 - 120 mm
Työstettävä pituus, kun vahvuus 10 mm	150 - 1.000 mm
Simultan_Clamping of 3 copper bars	Joo
Sopii tilausnumerolle	4050.101 4055.911 4055.912
Pakkausyksikkö	2 kpl
Tullitariffinimike	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36609190

Tuotekuvaus

AS Power rail support, For easy clamping and machining of busbars., - 3 clamping positions, - L (5 mm) = 150 - 300 mm, - L (10 mm) = 150 - 1000 mm