

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.150 Asennuspöytä

Osavaltio: 22.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.150 - Asennuspöytä

Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.150
Rakenne	150 MN (kaltevuus säädettävissä manuaalisesti)
Tuotekuvaus	Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.
Hyödyt	Mahdollistaa ergonomisen ja selkäystävällisen työskentelyn Sijoitettavissa yksilöllisesti verstaaseen, sähköverkosta riippumaton Minimaalinen tilantarve käytön ulkopuolella Yksinkertainen käsittely neljän ohjausrullan ja kokonaismääritystoiminnon avulla Muunnettava asennuslevyjen kiinnitys pikakiinnittimellä
Tekniset tiedot	Kallistuksen säädettävyys n. 0 – 80°
Toimitus	Asennuspöytä 1 VE leikkausyksikkö alhaalla 1 VE leikkausyksikkö ylhäällä
Ohje	Asennuspöydän levennyksellä voidaan saavuttaa suurin mahdollinen työstöpinta 1900 x 1900 mm.
Koneen mitat	Leveys: 1.400 mm Syvyys: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.230 mm
Kuorma	150 kg
Työskentelykorkeus	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Pakkausyksikkö	1 kpl

## ominaisuudet

---

Nettopaino	123 kg
Bruttopaino	138 kg
Tullitariffinimike	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Tuotekuvaus	Assembly frame 150 MN

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaativustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------