

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.200 Asennuspöytä

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.200 - Asennuspöytä

Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.200
Rakenne	200 EN (kaltevuus säädettävissä sähköisesti)
Tuotekuvaus	Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.
Hyödyt	Mahdollistaa ergonomisen ja selkäystävällisen työskentelyn Sijoitettavissa yksilöllisesti verstaaseen, sähköverkosta riippumaton Minimaalinen tilantarve käytön ulkopuolella Yksinkertainen käsittely neljän ohjausrullan ja kokonaismääritystoiminnon avulla Muunnettava asennuslevyjen kiinnitys pikakiinnittimellä
Tekniset tiedot	Kallistuksen säädettävyys n. 0 – 80°
Toimitus	Asennuspöytä 1 VE leikkausyksikkö alhaalla 1 VE leikkausyksikkö ylhäällä Latauslaite Akku
Ohje	Asennuspöydän levennyksellä voidaan saavuttaa suurin mahdollinen työstöpinta 1900 x 1900 mm.
Koneen mitat	Leveys: 1.400 mm Syvyys: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.230 mm
Kuorma	200 kg

## ominaisuudet

---

Työskentelykorkeus	Working height (min.): 90 cm Working height (max.): 90 cm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	130 kg
Bruttopaino	148 kg
Tullitariffinimike	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Tuotekuvaus	Assembly frame 200 EN

## Hyväksynät

---

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------