

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Asennuspöytä

Osavaltio: 4.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Asennuspöytä

Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.300
Rakenne	300 ENH (kaltevuus ja korkeus säädettävissä sähköisesti)
Tuotekuvaus	Liikuteltavat asennuspöydät asennuslevyjen ja koteloiden ergonomiseen kalustamiseen. Mallikohtaisesti myös korkeus säädettävissä.
Hyödyt	Mahdollistaa ergonomisen ja selkäystävällisen työskentelyn Sijoitettavissa yksilöllisesti verstaaseen, sähköverkosta riippumaton Minimaalinen tilantarve käytön ulkopuolella Yksinkertainen käsittely neljän ohjausrullan ja kokonaismääritystoiminnon avulla Muunnettava asennuslevyjen kiinnitys pikakiinnittimellä
Tekniset tiedot	Kallistuksen säädettävyys n. 0 – 80°
Toimitus	Asennuspöytä 1 VE leikkausyksikkö alhaalla 1 VE leikkausyksikkö ylhäällä Latauslaite Akku
Ohje	Asennuspöydän levennyksellä voidaan saavuttaa suurin mahdollinen työstöpinta 1900 x 1900 mm. USA:ssa, Kanadassa, Väli- ja Etelä-Amerikassa sekä Japanissa on käytettävä myös akunlatausaseman verkkolaitetta 4050.219 ja liitäntäadapteria 4050.222
Koneen mitat	Leveys: 1.400 mm Syvyys: 1.250 mm
Dimensions support surface max.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.900 mm
Dimensions support surface min.	Leveys: 1.110 mm Korkeus: 1.230 mm

ominaisuudet

Kuorma	300 kg
Työskentelykorkeus	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	230 kg
Bruttopaino	250 kg
Tullitariffinimike	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Tuotekuvaus	Assembly frame 300 ENH

Hyväksynät

Selitykset	Vaatimustenmukaisuusvakuutus
------------	------------------------------