


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450

Katkaisuautomaatti C8

Osavaltio: 13.12.2025 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Katkaisuautomaatti C8

Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.450
Rakenne	Ohjauspaneelin kanssa
Tuotekuvaus	Puoliautomaattinen kone johdinten katkaisuun yksilöllisesti säädettävään mittaan.
Hyödyt	Helppo käyttää Johtimien yksinkertainen vienti Syöttörullien helppo avaaminen PC-yhteensopiva
Tekniset tiedot	Erillinen hienosäikeinen johdin 0,08–2,5 mm ² (AWG 28 - 8) Erillinen umpijohdin 0,08–2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Johtimen pituudelle 1–99999 mm Syöttönopeus 0–1,5 m/s Syöttörullien säädettävä puristusvoima Tasavirtaservokäyttö
Toimitus	Katkaisuautomaatti C8 Ohjelmisto CD-ROM:lla Liitäntäkaapeli pistokkeella
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Näennäisteho	120 VA
Koneen mitat	Leveys: 380 mm Korkeus: 470 mm Syvyys: 360 mm
Pakkausyksikkö	1 kpl
Nettopaino	24
Bruttopaino	24
Tullitariffinimike	84798997
EAN	4028177804845

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36600890