

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

Puristusautomaatti R8 E

Osavaltio: 5.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - Puristusautomaatti R8 E

Sähköinen kuorinta- ja puristusautomaatti nauhassa oleville johdinholkeille.



ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.454
Rakenne	Kosketusnäyttö
Tuotekuvaus	Sähköinen kuorinta- ja puristusautomaatti nauhassa oleville johdinholkeille.
Hyödyt	Helppo käyttää Nopea säätö Joustava käyttö verstaalla Kulutusosien nopea vaihto
Tekniset tiedot	Poikkileikkauspinta-ala 0,5–2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Puristuspituus 8 mm (0,31 in.) Ohjauspituus 40 mm (1.57 in.)
Ohje	Trapez-standardipuristusmuotti – muita malleja saatavana pyydettäessä
Mitat	Leveys: 288 mm Korkeus: 230 mm Syvyys: 345 mm
Nimelliskäyttöjännite	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Näennäisteho	100 VA
Puristus	Trapezoid
Tahtiaika	1,8 s
Pakkausyksikkö	1 kpl

ominaisuudet

Nettopaino	16 kg
Bruttopaino	16 kg
Tullitariffinimike	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Tuotekuvaus	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²