

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.730 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 18.6.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.730 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.730
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	valkoinen
Pituus	8 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,6 mm
Halkaisijalle	0,5 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210 4050.452
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	85369010

ominaisuudet

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 0,5 mm ² , valkoiset, irralliset, 8 mm

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------