


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.735 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 27.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.735 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Tilausnro             | AS 4050.735  |
| Tuotekuvaus           | Muovikauluksella.  |
| Tekniset tiedot       | Lämmönkestävyys 105 °C   |
| Materiaali            | E-Cu, galvanoitu, sinkitty<br>Muovikaulukset: polypropeeni   |
| Väri                  | harmaa   |
| Pituus                | 10 mm  |
| AWG                   | 12   |
| Sisähalkaisija        | 4,8 mm   |
| Halkaisijalle         | 4 mm <sup>2</sup>  |
| DIN-värikoodi         | Joo  |
| Ohje                  | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.<br>Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa. |
| Normit                | AEH DIN 46228  |
| Sopii tilausnumerolle | 4051.210   |
| Toimitusmuoto         | irrallinen   |
| Pakkausyksikkö        | 500 kpl  |
| Nettopaino            | 0,5 kg   |
| Bruttopaino           | 0,5 kg   |
| Tullitariffinimike    | 85369010   |
| ETIM 9                | EC000005   |
| ETIM 8                | EC000005   |

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 4 mm<sup>2</sup>, vaaleanharmaat, irralliset, 10 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)  
UR