


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.735

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.735 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.735
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	harmaa
Pituus	10 mm
AWG	12
Sisähalkaisija	4,8 mm
Halkaisijalle	4 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36659290

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 4 mm², vaaleanharmaat, irralliset, 10 mm

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)
UR