

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.736

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 26.6.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.736 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.736
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	keltainen
Pituus	12 mm
AWG	10
Sisähalkaisija	6,3 mm
Halkaisijalle	6 mm <sup>2</sup>
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	100 kpl
Nettopaino	0,1 kg
Bruttopaino	0,1 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## ominaisuudet

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitäntään, 6 mm<sup>2</sup>, keltaiset, irralliset, 12 mm

## Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)  
UR