

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.737
Rakenne	sopii manuaalisille työkaluille Wire Terminal WT C -johdinsarja-automaatille
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	valkoinen
Pituus	12 mm
AWG	20
Sisähalkaisija	2,6 mm
Halkaisijalle	0,5 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen (10 VP à 100 kpl)
Pakkausyksikkö	1 000 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	0,105 kg

ominaisuudet

Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 0,5 mm ² , valkoiset, irralliset, 12 mm, 10x100

Hyväksynät

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------