


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.741

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.741 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.741
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	sininen
Pituus	12 mm
AWG	14
Sisähalkaisija	4,2 mm
Halkaisijalle	2,5 mm <sup>2</sup>
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Sopii tilausnumerolle	4051.205 4051.210
Toimitusmuoto	irrallinen (10 VP à 100 kpl)
Pakkausyksikkö	1 000 kpl
Nettopaino	1 kg
Bruttopaino	6 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005

## ominaisuudet

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 2,5 mm <sup>2</sup> , siniset, irralliset, 12 mm, 10x100

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------