

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.743 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 12.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.743 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausno	AS 4050.743
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	harmaa
Pituus	8 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3,4 mm
Halkaisijalle	0,75 mm <sup>2</sup>
DIN-värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg
Bruttopaino	0,049 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# ominaisuudet

---

Tuotekuvaus

Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 0,75 mm<sup>2</sup>, AWG 18, 10 mm, harmaat irralliset, 8 mm (leveä varsi)

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)  
UR