

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.744

## Johdonpääteholkit

Osavaltio: 20.4.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.744 - Johdonpääteholkit irrallinen

Muovikauluksella.



## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.744
Tuotekuvaus	Muovikauluksella.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	punainen
Pituus	8 mm
AWG	18
Sisähalkaisija	3,5 mm
Halkaisijalle	1 mm <sup>2</sup>
DIN-värikoodi	Joo
Multinorm	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. Määritä koneen yksilöllinen neuvonta yhdessä Rittal-edustajasi kanssa.
Toimitusmuoto	irrallinen
Pakkausyksikkö	500 kpl
Nettopaino	0,5 kg

## ominaisuudet

---

Bruttopaino	0,5 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Johtopääteholkit johtimien liitääntään, 1,0 mm <sup>2</sup> , AWG 18, punaiset, irralliset, 8 mm (leveä varsi)

## Hyväksynät

---

Hyväksynät	UL + C-UL (listed) UR
------------	--------------------------