

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.749

Johdonpääteholkit

Osavaltio: 11.5.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.749 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.749
Rakenne	viimeistelyautomaateille
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	musta
Sopii:	Kaappityyppi: Puristusautomaatti RC Puristusautomaatti R8 Puristusautomaatti R8 E
Pituus	8 mm
AWG	16
Sisähalkaisija	3,5 mm
Halkaisijalle	1,5 mm ²
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	5 000 kpl
Nettopaino	5 kg
Bruttopaino	0,722 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

ominaisuudet

ECLASS 8.0

36659290

Tuotekuvaus

Wire end ferrules According to DIN colour code

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR