



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.750 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 10.7.2026 (Lähde: rittal.com/fi-fi)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.750 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

ominaisuudet

| | |
|--------------------|--|
| Tilausnro | AS 4050.750 |
| Tuotekuvaus | Muovikaulus. |
| Tekniset tiedot | Lämmönkestävyys 105 °C |
| Materiaali | E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni |
| Väri | sininen |
| Pituus | 8 mm |
| AWG | 14 |
| Sisähalkaisija | 4,2 mm |
| Halkaisijalle | 2,5 mm ² |
| DIN-värikoodi | Joo |
| Ohje | UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa. |
| Normit | AEH DIN 46228 |
| Toimitusmuoto | kela |
| Pakkausyksikkö | 3 000 kpl |
| Nettopaino | 3 kg |
| Tullitariffinimike | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Tuotekuvaus | Wire end ferrules According to DIN colour code |

Hyväksynät

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR