



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.750 Johdonpääteholkit

Osavaltio: 13.5.2026 (Lähde: [rittal.com/fi-fi](http://rittal.com/fi-fi))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.750 - Johdonpääteholkit kela

Muovikauluksella.

## ominaisuudet

Tilausnro	AS 4050.750
Tuotekuvaus	Muovikaulus.
Tekniset tiedot	Lämmönkestävyys 105 °C
Materiaali	E-Cu, galvanoitu, sinkitty Muovikaulukset: polypropeeni
Väri	sininen
Pituus	8 mm
AWG	14
Sisähalkaisija	4,2 mm
Halkaisijalle	2,5 mm <sup>2</sup>
DIN-värikoodi	Joo
Ohje	UL-sertifioitu yhdessä asianmukaisen työkalujen, kuten puristusautomaattien, kanssa.
Normit	AEH DIN 46228
Toimitusmuoto	kela
Pakkausyksikkö	3 000 kpl
Nettopaino	3 kg
Tullitariffinimike	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Tuotekuvaus	Wire end ferrules According to DIN colour code

# Hyväksynät

---

Hyväksynät

UL + C-UL (listed)

UR